

Główne funkcje

- ✦ Lekka (425g z papierem do drukarki i bateriami), niewielkich rozmiarów (91mm x 185mm x 58mm) drukarka Martel to bardzo wygodne urządzenie.
- ✦ Używa papieru termicznego o szerokości 58mm (szerokość drukowania to 48mm).
- ✦ Prędkość drukowania do 10 linii na sekundę.
- ✦ Wyposażony w 4 akumulatory NiMH. W pełni naładowane akumulatory pozwalają na wydruk do 6000 linii.

Analizatory madur wykorzystują modele drukarek Martel:

A. GA-12 / GA-12^{plus} używają drukarki MCP8850 z bezprzewodowym interfejsem komunikacji podczerwonej HP

B. Photon używa drukarki MCP8810 z interfejsem komunikacji RS232C (łączonej z analizatorem za pomocą adaptera RS232C ↔ USB)

Gotowa do pracy drukarka przenośna



Przykładowe zrzuty ekranów

```
2 -----
m a d U r
-----
GA-12 #12333333
00/00/00 00:00
light oil #0000
Averaging t.: 2 sek
Customer #i #9999
Operator:
-----
CO2 28.95%
CO2 0.00%
NO --- ppm
NOx --- ppm
Dev temp. --- °C
-----
CO rel. --- ng/Nm3
NO rel. --- ng/Nm3
NOx rel. --- ng/Nm3
Dev temp. --- °C
Lambda >max
-----
T. gas --- °C
T. air 25 °C
Humidity --- %
Draught: --- hPa
Soot 1-2-3: X-X-X *B
*****
```

```
9 -----
m a d U r
-----
GA-12 #12333333
-----
1M64 F0 T2 M 00 00
-----
20.95% O2 0 ppm
--- °C
--- °F
Store Action Options
-----
```

```
CHARACTER WIDTHS
12CPL
ABCDEFGHIJKL
16CPL
ABCDEFGHIJKLMNOP
24CPL
ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWX
32CPL
ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXYZabcdef
48CPL
ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXYZabcdefghijklmnopst
```

```
MARTEL INSTRUMENTS LTD
+44 (0)1207 290 266
www.martelinstruments.com
MCP8850 V1.4
© MIL 2000-2005
INFRARED PORT
33KHz ENCODED
SET UP
Print mode : Normal
Print format : 24CPL
Char width : Normal
Char height : Normal
Auto-off time : 10min
CHARACTER SET
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI
HIJKLMNPOQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
{|}~!@#$%^&*()_+,-./
:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPO
QRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
hijklmnopqrstuvwxyz{|}~
!@#$%^&*()_+,-./:;<=>?@
```